エスタゾラム散

Estazolam Powder

溶出試験 本品の表示量に従いエスタゾラム($C_{16}H_{11}CIN_4$)約 2mg に対応する量を精密に量り,試験液に水 900mL を用い,溶出試験法第 2 法により,毎分 50 回転で試験を行う.溶出試験を開始し,規定時間後,溶出液 20mL 以上をとり,孔径 $0.45\mu m$ 以下のメンブランフィルターでろ過する.初めのろ液 10mL を除き,次のろ液を試料溶液とする.別にエスタゾラム標準品を 105 で 4 時間乾燥し,その約 0.022g を精密に量り、メタノールに溶かし、正確に 100mL とする.この液 5mL を正確に量り、水を加えて正確に 100mL とする.更にこの液 5mL を正確に量り、水を加えて正確に 25mL とし、標準溶液とする.試料溶液及び標準溶液 $50\mu L$ ずつを正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い、それぞれの液のエスタゾラムのピーク面積 A_T 及び A_S を測定する.

本品が溶出規格を満たすときは適合とする.

エスタゾラム (C₁₆H₁₁ClN₄)の表示量に対する溶出率(%)

$$= \frac{W_{\rm S}}{W_{\rm T}} \times \frac{A_{\rm T}}{A_{\rm S}} \times \frac{1}{C} \times 9$$

Ws:エスタゾラム標準品の量(mg)

 $W_{\rm T}$: エスタゾラム散の秤取量(g)

C: 1g 中のエスタゾラム(C₁₆H₁₁ClN₄)の表示量(mg)

試験条件

検出器:紫外吸光光度計(測定波長:223nm)

カラム: 内径 4.6mm, 長さ 15cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする.

カラム温度:25℃付近の一定温度

移動相: 水/アセトニトリル混液(3:2)

流量:エスタゾラムの保持時間が約5分になるように調整する。

システム適合性

システムの性能:標準溶液 50μL につき,上記の条件で操作するとき,エスタグラムのピークの理論段数及びシンメトリー係数は,それぞれ 3000 段以上, 1.8 以下である.

システムの再現性:標準溶液 50μL につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、エスタゾラムのピーク面積の相対標準偏差は 2.0 %以下である。

溶出規格

表示量	規定時間	溶出率
10mg/g	30分	80%以上

エ**スタゾラム標準品** エスタゾラム(日局). ただし, 乾燥したものを定量するとき, エスタゾラム($C_{16}H_{11}CIN_4$)99.0%以上を含むもの.

エスタゾラム錠

Estazolam Tablets

溶出試験 本品 1 個をとり、試験液に水 900mL を用い、溶出試験法第 2 法により、毎分 50 回転で試験を行う。溶出試験を開始し、規定時間後、溶出液 20mL 以上をとり、孔径 $0.45\mu m$ 以下のメンブランフィルターでろ過する。初めのろ液 10mL を除き、次のろ液 VmL を正確に量り、表示量に従い 1mL 中にエスタゾラム ($C_{16}H_{11}CIN_4$)約 $1.1\mu g$ を含む液となるように水を加えて正確に V'mL とし、試料溶液とする。別にエスタゾラム標準品を $105^{\circ}C$ で 4 時間乾燥し、その約 0.022g を精密に量り、メタノールに溶かし、正確に 100mL とする。この液 5mL を正確に量り、水を加えて正確に 100mL とする。更にこの液 5mL を正確に量り、水を加えて正確に 50mL とし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 $50\mu L$ ずつを正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い、それぞれの液のエスタゾラムのピーク面積 A_T 及び A_S を測定する。

本品が溶出規格を満たすときは適合とする.

エスタゾラム (C₁₆H₁₁CIN₄)の表示量に対する溶出率(%)

$$= W_{S} \times \frac{A_{T}}{A_{S}} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times \frac{9}{2}$$

 $W_{\rm S}$:エスタゾラム標準品の量(mg)

C:1錠中のエスタゾラム(C₁₆H₁₁ClN₄)の表示量(mg)

試験条件

検出器:紫外吸光光度計(測定波長:223nm)

カラム: 内径 4.6mm, 長さ 15cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする.

カラム温度:25℃付近の一定温度

移動相:水/アセトニトリル混液(3:2)

流量:エスタゾラムの保持時間が約5分になるように調整する.

システム適合性

システムの性能:標準溶液 50μL につき,上記の条件で操作するとき,エスタゾラムのピークの理論段数及びシンメトリー係数は,それぞれ 3000 段以上, 1.8 以下である.

システムの再現性:標準溶液 50μL につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、エスタゾラムのピーク面積の相対標準偏差は 2.0 %以下である。

溶出規格

表示量	規定時間	溶出率
1mg	15 分	80%以上
2mg	15 分	80%以上

エ**スタゾラム標準品** エスタゾラム(日局). ただし, 乾燥したものを定量するとき, エスタゾラム($C_{16}H_{11}ClN_4$)99.0%以上を含むもの.